



GALAR
MAMPARAS S.L.

ARQUITECTURA INTERIOR
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE OFICINA



OFICINAS Y FABRICA:

Avd. de las Americas, 7 Nave D2 - Coslada 28823 (MADRID)

TEL.: 91.669.56.94 - FAX: 91.674.84.70

www.galarmamparas.com

info@galarmamparas.com

PRODUCTOS

MAMPARAS DIVISORIAS: → **Galar 82** → Mampara polivalente y versátil permitiendo cualquier modulación e infinidad de combinaciones. Su grueso es de 82 mm, se compone de estructura interior de aluminio extrusionado de 48x40 mm con juntas de PVC flexible anti vibratorias y fonoabsorbentes. Perfilaría exterior en aluminio extrusionado lacado ral o anodizada. Cámara interior de 50 mm con insonorización a base de lana mineral. Acabados con doble tablero de 16 mm en melamina, rechapado barnizado, etc.... Tableros fijados a estructura por medio de cabezas de presión en acero modelo GALAR.



TABIQUE CRISTAL DOBLE CON VINILO



TABIQUE CIEGO APAISADO CON MONTANTE DE VIDRIO



TABIQUE MIXTO



TABIQUE CIEGO

PRODUCTOS

MAMPARAS DIVISORIAS: → **Galar 21 Glass** → La mampara Galar 21 Glass permite la separación acústica de espacios ofreciendo una gran luminosidad y amplitud. Está formada por una discreta perfilería de aluminio y vidrios de seguridad 5+5 o 6+6 con cualquier diseño de vinilo.




TABIQUE CRISTAL LAMINAR CON PUERTAS CIEGAS



TABIQUE CRISTAL LAMINAR CON PUERTA DE VIDRIO



CON VINILOS DECORATIVOS



PRODUCTOS

MAMPARAS DIVISORIAS: → Galar 45 Glass → La mampara Galar 45 Glass es la mampara de vidrio de más alta calidad. Se compone de una robusta perfiles de aluminio con vidrios de grueso entre 6 y 12 mm, pudiendo ser de seguridad 5+5 o 6+6 con cualquier diseño de vinilo. Todo ello con un grueso de 45 mm.




CON VINILO DECORATIVO





PUERTA DE VIDRIO CON MANGUETA DE 200 EN ALUMINIO




Gracias al diseño de los perfiles, podemos usar diferentes espesores de cristales (de 6 a 12 mm), lo que nos proporciona una gran variedad de opciones. Ver figura 1.

Esta estructura debe ir tanto en la parte inferior como en la parte superior de la mampara.

El "Presor de Cristal" (1) debe ir en pequeños segmentos, presionando los laterales de los cristales, tal y como se ve en la figura 2.

Finalmente se coloca la tapa embecelador.

Elemento	Descripción	Referencia
1	Presor de Cristal	12337
2	Perfil Base	12338
3	Cristal	de 6 a 12 mm
4	Tapeta	12339
5	Tornillo	-
6	Goma Base	0453
7	Goma Cristal	0453
8	Techo ó Suelo	-



PERFILERÍA




Fig. 1: Composición con diferentes medidas de vidrio

PRODUCTOS

MAMPARAS DIVISORIAS: → **A LA CARTA** → Si ya dispone de una mampara y su intención es reformarla o ampliarla nosotros la igualaremos. Nuestra experiencia nos permite “clonar” cualquier tipo de mampara.



TABIQUE CRISTAL LAMINAR POLIGONAL CON VIINILO



TABIQUE CRISTAL DOBLE LAMINAR CON PUERTAS CIEGAS



MAMPARA SEGÚN DESEOS DEL CLIENTE

PRODUCTOS

TABIQUE ARMARIO:

El tabique armario Galar combina un armazón estructural de aluminio con tablero de 19 mm para garantizar su resistencia ilimitada. Su ensamblaje es realizado con piezas en acero de matricería y los herrajes son europeos de la firma alemana Hafele. Admite múltiples complementos interiores, como baldas, percheros, archivadores telescópicos, etc.

Se pueden adaptar a cualquier altura, ancho y fondo.



CON FRENTES LLAGUEADO



CON FIJO INFERIOR PARA INSTALACIONES



TABIQUE ARMARIO CON MONTANTE DE VIDRIO

TABIQUE MOVIL:

El tabique móvil permite dividir puntualmente grandes espacios. Para ello se compone de módulos independientes suspendidos del techo sin ningún tipo de guía en el suelo. Tienen una gran solidez y un alto grado de insonorización.



PRODUCTOS

EMPANELADOS:

Para dar continuidad a las mamparas o forrar tabiques y pilares existentes de obra se puede recurrir a los forrados de paramentos y pilares.



FORRADO DE PARAMENTOS Y PILARES



OFICINAS Y FABRICA:

Avd. de las Americas, 7 Nave D2 - Coslada 28823 (MADRID)

TEL.: 91.669.56.94 - FAX: 91.674.84.70

www.galarmamparas.com

info@galarmamparas.com